



SRR00635A

Características técnicas

Funciones

Clase de precisión	3
--------------------	---

Potencia

Potencia	0,6 VA
----------	--------

Dimensiones

Diámetro de la abertura	18 mm
Altura	72,8 mm
Anchura	44,4 mm
Profundidad	59,6 mm
Altura de la abertura	19,5 mm
Anchura de la abertura	18 mm

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	3000 V
------------------------------------	--------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-40 - 65 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-40 - 65 °C

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Corriente eléctrica

Máx. intensidad de primaria	63 A
Máx. intensidad del secundario	5 A

Instalación, montaje

Montaje en	Perfil DIN Placa de fijación
------------	---------------------------------

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
REACH – libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí