



SRR00635A

Trasf. di Corrente apribile SC1 063/5A 0,7VA Classe 3 18mm Lungh. cavo 1 m

Caratteristiche tecniche

Funzioni

Classe di precisione

3

Potenza

Potenza

0,6 VA

Serie

Diametro di apertura

18 mm

Altezza

72,8 mm

Larghezza

44,4 mm

Profondità

59,6 mm

Altezza di apertura

19,5 mm

Larghezza dell'apertura

18 mm

Frequenza

Frequenza

50 - 60 Hz

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui

3000 V

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

-40 - 65 °C

Temperatura di magazzino/trasporto

-40 - 65 °C

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP20

Corrente

Corrente massima primario

63 A

Intensità massima del secondario

5 A

Installazione, montaggio

Montaggio su

Guida DIN

Piastra di montaggio

Sostenibilità

Senza alogenri

Si

Conformità REACh – SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si