



SRR00635A

Trasf. di Corrente apribile SC1 063/5A 0,7VA Classe 3 18mm Lungh. cavo 1 m

Caratteristiche tecniche

Funzioni

Classe di precisione	3
----------------------	---

Potenza

Potenza	0,6 VA
---------	--------

Serie

Diametro di apertura	18 mm
Altezza	72,8 mm
Larghezza	44,4 mm
Profondità	59,6 mm
Altezza di apertura	19,5 mm
Larghezza dell'apertura	18 mm

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	3000 V
------------------------------------	--------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 65 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 65 °C

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Corrente

Corrente massima primario	63 A
Intensità massima del secondario	5 A

Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN Piastra di montaggio
--------------	-----------------------------------

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì