



WH228921K

**Montage en canaux: Prise type T15/25 avec boîte pour câble plat Technofil**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Dimensions**

Hauteur 77 mm

**Câble**

Longueur de câble 0.45 m

**Dimensions**

Nombre d'unités 1

**Raccordement**

Type de connexion / prise Norme suisse type 15  
Norme suisse type 25

**Installation, montage**

Position de montage/connexion Horizontal

**Connectivité**

Type de connexion / prise Borne à vis

**Equipement**

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Cache, porte**

Type de couvercle Aucun couvercle

**Capacité**

Nombre de modules 1

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

**Identification**

Avec inscription Oui

**Textes**

Type Appareil gr. I

**Convient pour**

kallysto encastré / kallysto montage en saillie

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui