



WH27915307C

kallysto.pro UP Gr.2x1 komplett: Taster / Taster mit Steckklemmen/ Beige

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Taste

Werkstoff

Farbe Beige

Abmessungen

Höhe 154 mm

Breite 94 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK02

Texte

Beleuchtung Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja