



WH27915307C

kallysto.pro ENC Gr.2x1 compl.: Poussoir / Poussoir Beige

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Matière

Couleur Beige

Dimensions

Hauteur 154 mm

Largeur 94 mm

Installation, montage

Montage Encastré

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Textes

Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui