



WH227121TG

kallysto m. en canaux: 2x T13/23-L1 Ecoline +boîte (câble rond) 3x2.5mm + G3

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	230 V
Tension nominale	230 - 230 V

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Dimensions**

Hauteur	77 mm
Largeur	96 mm
Profondeur	54 mm

**Equipement**

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Convient pour**

kallysto encastré	
-------------------	--

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----