



SRR05005B

**Klappwandler SC2 28mm 500/5A 2.2VA Klasse 1**

**Technische Eigenschaften**

**Funktionen**

Genauigkeitsklasse

1

**Leistung**

Leistung

2,2 VA

**Abmessungen**

Durchmesser der Öffnung

28 mm

Höhe

73 mm

Breite

43,9 mm

Tiefe

58,7 mm

Höhe der Öffnung

29,2 mm

Breite der Öffnung

28 mm

**Frequenz**

Frequenz

50 - 60 Hz

**Spannung**

Isolationsspannung Ui

3000 V

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur

-40 - 65 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40 - 65 °C

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

**Elektrischer Strom**

Maximalstrom Primärseite

500 A

Maximalstrom Sekundärseite

5 A

**Installation, Montage**

Montage auf

DIN Schiene  
Montageplatte

**Elektrischer Strom**

Nennstrom

500 A

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei

Ja

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja