



SRR05005B

Características técnicas

Funciones

Clase de precisión

1

Potencia

Potencia

2,2 VA

Dimensiones

Diámetro de la abertura

28 mm

Altura

73 mm

Anchura

43,9 mm

Profundidad

58,7 mm

Altura de la abertura

29,2 mm

Anchura de la abertura

28 mm

Frecuencia

Frecuencia

50 - 60 Hz

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui

3000 V

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-40 - 65 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte

-40 - 65 °C

Seguridad

Índice de protección IP

IP20

Corriente eléctrica

Máx. intensidad de primaria

500 A

Máx. intensidad del secundario

5 A

Instalación, montaje

Montaje en

Perfil DIN
Placa de fijación

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada

500 A

Sostenibilidad

Sin halógenos

Sí

REACH - libre de SVHC

Sí

Conforme con RoHS

Sí