



SRR05005B

## Deelbare stoomtransformator SC2 28 mm 500/5A 2,2 VA klasse 1

### Technische eigenschappen

#### Functies

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nauwkeurigheidsklasse | 1 |
|-----------------------|---|

#### Vermogen

|          |        |
|----------|--------|
| Vermogen | 2,2 VA |
|----------|--------|

#### Afmetingen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Doorsnede van de opening | 28 mm   |
| Hoogte                   | 73 mm   |
| Breedte                  | 43,9 mm |
| Diepte                   | 58,7 mm |
| Hoogte van de opening    | 29,2 mm |
| Breedte van opening      | 28 mm   |

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Spanning

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Nominale isolatiespanning Ui | 3000 V |
|------------------------------|--------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur           | -40 - 65 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 65 °C |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

#### Stroom / temperatuur

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Primaire meetstroomsterkte In | 500 A |
| Maximaal stroom secundair     | 5 A   |

#### Installatie, montage

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Gemonteerd op | DIN-rail<br>Montageplaat |
|---------------|--------------------------|

#### Stroom / temperatuur

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 500 A |
|-----------------|-------|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |