



SRR05005B

Strömtransformator delbar SC2 28mm 500/5A 2.2VA Klass 1

Tekniska egenskaper

Funktioner

Noggrannhetsklass	1
-------------------	---

Ström

Ström	2,2 VA
-------	--------

Dimensioner

Diameter på öppningen	28 mm
Höjd	73 mm
Bredd	43,9 mm
Djup	58,7 mm
Höjd på öppning	29,2 mm
Bredd på öppning	28 mm

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	3000 V
--------------------------------	--------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 65 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 65 °C

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Elektrisk ström

Primärström	500 A
Max. intensitet för sekundär	5 A

Installation, montering

Montering	DIN-skena Monteringsplatta
-----------	-------------------------------

Elektrisk ström

Märkström	500 A
-----------	-------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja