



SRR05005B

**Strömtransformator delbar SC2 28mm 500/5A 2.2VA Klass 1**

**Tekniska egenskaper**

**Funktioner**

Noggrannhetsklass	1
-------------------	---

**Ström**

Ström	2,2 VA
-------	--------

**Dimensioner**

Diameter på öppningen	28 mm
Höjd	73 mm
Bredd	43,9 mm
Djup	58,7 mm
Höjd på öppning	29,2 mm
Bredd på öppning	28 mm

**Frekvens**

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

**Spänning**

Nominell isolationsspänning Ui	3000 V
--------------------------------	--------

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur	-40 - 65 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 65 °C

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

**Elektrisk ström**

Primärström	500 A
Max. intensitet för sekundär	5 A

**Installation, montering**

Montering	DIN-skena Monteringsplatta
-----------	-------------------------------

**Elektrisk ström**

Märkström	500 A
-----------	-------

**Hållbarhet**

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja