




WH25915709C

kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Steckdose Typ 15 / Steckdose Typ 15 Braun

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Braun

RAL Nummer 8014

Abmessungen

Höhe 152 mm

Breite 92 mm

Anzahl Einheiten 2

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 15

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Einbau-/Anschlussort Vertikal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Steckanschluss

Anschluss-/Steckertyp USB quickconnect

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 15

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Anzahl Module 2

Sicherheit

Stossfestigkeit IK IK02

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja