



WH227121T

**kallysto montage en canaux: 2x T13/23-L1 Ecoline +boîte (câble rond) 3x2.5mm**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 230 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Dimensions**

Hauteur 82 mm

Largeur 85 mm

Profondeur 55 mm

**Câble**

Longueur de câble 0.45 m

**Dimensions**

Nombre d'unités 2

Profondeur des boîtes d'encastrement 55 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise Norme suisse type 13/23

**Installation, montage**

Position de montage/connexion Horizontal

**Connectivité**

Type de connexion / prise Fiche de raccordement

**Equipement**

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Cache, porte**

Type de couvercle Aucun couvercle

**Capacité**

Nombre de modules 2

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

**Identification**

Avec inscription Oui

**Textes**

Type Appareil gr. I

**Convient pour**

Hager périphériques multimédia BRx / kallysto encastré

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui