



WH25916209C

kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Typ 23 / Typ 23 mit Schraubklemmen/ Braun

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Braun
-------	-------

RAL Nummer	8014
------------	------

Abmessungen

Höhe	152 mm
------	--------

Breite	92 mm
--------	-------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Einbau-/Anschlussort	Vertikal
----------------------	----------

Ausstattung

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Sicherheit

Stossfestigkeit IK	IK02
--------------------	------

Geeignet für

kallysto Unterputz	
--------------------	--

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----