



WH25915703C

kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Steckdose Typ 15 / Steckdose Typ 15 Lichtgrau

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

RAL Nummer	7035
------------	------

Abmessungen

Höhe	152 mm
------	--------

Breite	92 mm
--------	-------

Anzahl Einheiten	2
------------------	---

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 15
-----------------------	-----------------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Einbau-/Anschlussort	Vertikal
----------------------	----------

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Steckanschluss
-----------------------	----------------

Anschluss-/Steckertyp USB	quickconnect
---------------------------	--------------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 15
---------------------------------	-----------------------

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
------------------------------	----

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Sicherheit

Stossfestigkeit IK	IK02
--------------------	------

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Geeignet für

kallysto Unterputz	
--------------------	--

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----