



WH25915703C

kallysto.line encastré Gr.2x1 complet: Prise type 23 / Prise type 23 Gris

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Gris clair
---------	------------

Code RAL	7035
----------	------

Dimensions

Hauteur	152 mm
---------	--------

Largeur	92 mm
---------	-------

Nombre d'unités	2
-----------------	---

Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 15
---------------------------	----------------------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Position de montage/connexion	Vertical
-------------------------------	----------

Connectivité

Type de connection / prise	Raccordement à fiche
----------------------------	----------------------

Type de connecteur/prise USB	QuickConnect
------------------------------	--------------

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 15
-------------------------------------	----------------------

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
--	-----

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Convient pour

kallysto encastré	
-------------------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----