Fiche technique du produit
WH25915703C

WH25915703C

kallysto.line encastré Gr.2x1 complet: Prise type 23 / Prise type 23 Gris

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035

Dimensions

Hauteur	152 mm
Largeur	92 mm
Nombre d'unités	2

Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 15

Installation, montage

Montage	Encastré
Position de montage/connexion	Vertical

Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect Raccordement à fiche Raccordement à ressort de traction
Type de connecteur/prise USB	QuickConnect

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 15
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non

Cache, porte

Type de couvercle	Aucun couvercle

Capacité

Nombre de modules	2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK02

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non

Textes

Type	Appareil gr. II

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité	
Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui