



WH228924K

Montage en canaux: Prise type T15/25 avec boîte pour cable plat POWER

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Dimensions

Hauteur	77 mm
---------	-------

Equipement

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Convient pour

kallysto encastré / kallysto montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----