



WH25917007C

kallysto.line encastré Gr.1x2 complet: Prise type 13 / Prise type 13 Beige

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Beige
---------	-------

Code RAL	1015
----------	------

Dimensions

Hauteur	92 mm
---------	-------

Largeur	152 mm
---------	--------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Position de montage/connexion	Horizontal
-------------------------------	------------

Equipement

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

Convient pour

kallysto encastré	
-------------------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----