



WH228924T

kallysto Ecoline Kanaleinbau: Typ 15/25 mit Flachkabeldose POWER 5x2.5mm2

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

RAL Nummer	5012
------------	------

Werkstoff	Metall Thermoplast
-----------	-----------------------

Abmessungen

Höhe	82 mm
------	-------

Breite	85 mm
--------	-------

Tiefe	55 mm
-------	-------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	55 mm
-----------------------------	-------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 15/25/23
-----------------------	-----------------------------

Installation, Montage

Montage auf	Geräteeinbaukanal
-------------	-------------------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schnappbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
-------------------------------	------

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Ja
--------------	----

Geeignet für

Hager Geräte Multimedia BRx / kallysto Unterputz	
--	--

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----