



WH228924T

**kallysto Ecoline Kanaleinbau: Typ 15/25 mit Flachkabeldose POWER 5x2.5mm<sup>2</sup>**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

RAL Nummer	5012
Werkstoff	Metall Thermoplast

**Abmessungen**

Höhe	82 mm
Breite	85 mm
Tiefe	55 mm

**Kabel**

Kabellänge	0.45 m
------------	--------

**Abmessungen**

Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	55 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 15
-----------------------	-----------------------

**Installation, Montage**

Montage auf	Geräteeinbaukanal
Einbau-/Anschlussort	Horizontal

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Schnappbefestigung

**Ausstattung**

Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Schutzart IP	IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Ja
--------------	----

**Texte**

Typ	Apparat Gr. I
-----	---------------

---

**Geeignet für**

Hager Geräte Multimedia BRx / kallysto Unterputz

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja

---