



WH228924T

Prise à incorporer T15/25 5x2.5mm +boîte POWER (câble plat)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Code RAL 5012
Matière Métal
Thermoplastique

Dimensions

Hauteur 82 mm
Largeur 85 mm
Profondeur 55 mm

Câble

Longueur de câble 0.45 m

Dimensions

Nombre d'unités 1
Profondeur des boîtes d'encastrement 55 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 15

Installation, montage

Montage Canal d'installation
Position de montage/connexion Horizontal

Connectivité

Type de connexion / prise Raccordement borne à vis
Type de montage Fixation par encliquetage

Équipement

Insert central rotatif Non
Avec couvercle à charnière Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non
Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non
Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Oui

Textes

Type Appareil gr. I

Convient pour

Hager périphériques multimédia BRx / kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui
