



WH227123TG

kallysto m. en canaux: 2x T13/23-L3 Ecoline +boîte (câble rond) 3x2.5mm + G3

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Dimensions

Hauteur 77 mm

Largeur 96 mm

Profondeur 54 mm

Câble

Longueur de câble 0.45 m

Dimensions

Nombre d'unités 2

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 13/23

Installation, montage

Position de montage/connexion Horizontal

Connectivité

Type de connexion / prise Fiche de raccordement

Équipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Oui

Textes

Type Appareil gr. I

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui