



WH37682506D

FLF Gr.1 complet: T13 /L2 avec boîte POWER (câble plat) Orange

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Orange

Code RAL 2004

Dimensions

Hauteur 37.7 mm

Largeur 62.7 mm

Profondeur 43.6 mm

Câble

Longueur de câble 0.45 m

Dimensions

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 37.6 mm

Profondeur de montage 6 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 13

Installation, montage

Position de montage/connexion Horizontal

Connectivité

Type de connexion / prise Raccordement borne à vis

Equipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Type Appareil gr. I

Convient pour

FLF encastré / FLF monté en saillie

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui