



WH25916203C

kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Typ 23 / Typ 23 mit Schraubklemmen/ Lichtgrau

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 V |
| Nennspannung | 250 - 250 V |

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|------------|-----------|
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |

Abmessungen

| | |
|--------|--------|
| Höhe | 152 mm |
| Breite | 92 mm |

Installation, Montage

| | |
|----------------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
| Einbau-/Anschlussort | Vertikal |

Ausstattung

| | |
|-----------------|------|
| Mit Klappdeckel | Nein |
|-----------------|------|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

Sicherheit

| | |
|--------------------|------|
| Stossfestigkeit IK | IK02 |
|--------------------|------|

Geeignet für

| | |
|--------------------|--|
| kallysto Unterputz | |
|--------------------|--|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|