



SRR02505A

### Transformateur de Courant Ouvrant SC1 18mm 250/5A 0.6VA Classe 1

#### Caractéristiques techniques

##### Fonctions

Classe de précision

1

##### Puissance

Puissance

0,6 VA

##### Dimensions

Diamètre de l'ouverture

18 mm

Hauteur

72,8 mm

Largeur

44,4 mm

Profondeur

59,6 mm

Hauteur de l'ouverture

19,5 mm

Largeur de l'ouverture

18 mm

##### Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

##### Tension

Tension nominale d'isolement Ui

3000 V

##### Conditions d'utilisation

Température de service

-40 - 65 °C

Température de stockage/transport

-40 - 65 °C

##### Sécurité

Indice de protection IP

IP20

##### Courant électrique

Courant max au primaire

250 A

Courant Max au secondaire

5 A

##### Installation, montage

Montage sur

Rail DIN  
Platine de fixation

##### Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui