



SRR02505A

## Klappwandler SC1 18mm 250/5A 0.6VA Klasse 1

### Technische Eigenschaften

#### Funktionen

|                    |   |
|--------------------|---|
| Genauigkeitsklasse | 1 |
|--------------------|---|

#### Leistung

|          |        |
|----------|--------|
| Leistung | 0.6 VA |
|----------|--------|

#### Abmessungen

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Durchmesser der Öffnung | 18 mm   |
| Höhe                    | 72.8 mm |
| Breite                  | 44.4 mm |
| Tiefe                   | 59.6 mm |
| Höhe der Öffnung        | 19.5 mm |
| Breite der Öffnung      | 18 mm   |

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Spannung

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Isolationsspannung $U_i$ | 3000 V |
|--------------------------|--------|

#### Einsatzbedingungen

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur         | -40 - 65 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -40 - 65 °C |

#### Sicherheit

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

#### Elektrischer Strom

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Maximalstrom Primärseite   | 250 A |
| Maximalstrom Sekundärseite | 5 A   |

#### Installation, Montage

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Montage auf | DIN Schiene<br>Montageplatte |
|-------------|------------------------------|

#### Nachhaltigkeit

|               |    |
|---------------|----|
| Halogenfrei   | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform  | Ja |