



SRR02505A

Transformateur de Courant Ouvrant SC1 18mm 250/5A 0.6VA Classe 1

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision	1
---------------------	---

Puissance

Puissance	0.6 VA
-----------	--------

Dimensions

Diamètre de l'ouverture	18 mm
Hauteur	72.8 mm
Largeur	44.4 mm
Profondeur	59.6 mm
Hauteur de l'ouverture	19.5 mm
Largeur de l'ouverture	18 mm

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension assignée d'isolement	3000 V
------------------------------	--------

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 65 °C
Température de stockage/transport	-40 - 65 °C

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Courant électrique

Courant Max au primaire	250 A
Courant Max au secondaire	5 A

Installation, montage

Montage	Rail DIN Platine de fixation
---------	---------------------------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui