



SRR02505A

#### Características técnicas

##### Funciones

Clase de precisión

1

##### Potencia

Potencia

0,6 VA

##### Dimensiones

Diámetro de la abertura

18 mm

Altura

72,8 mm

Anchura

44,4 mm

Profundidad

59,6 mm

Altura de la abertura

19,5 mm

Anchura de la abertura

18 mm

##### Frecuencia

Frecuencia

50 - 60 Hz

##### Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui

3000 V

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-40 - 65 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte

-40 - 65 °C

##### Seguridad

Índice de protección IP

IP20

##### Corriente eléctrica

Máx. intensidad de primaria

250 A

Máx. intensidad del secundario

5 A

##### Instalación, montaje

Montaje en

Perfil DIN  
Placa de fijación

##### Sostenibilidad

Sin halógenos

Sí

REACH - libre de SVHC

Sí

Conforme con RoHS

Sí