



SRR02505A

Trasf. di Corrente apribile SC1 250/5A 0,7VA Classe 1 18mm - Lungh. cavo 2m

**Caratteristiche tecniche**

**Funzioni**

Classe di precisione 1

**Potenza**

Potenza 0,6 VA

**Serie**

Diametro di apertura 18 mm  
 Altezza 72,8 mm  
 Larghezza 44,4 mm  
 Profondità 59,6 mm  
 Altezza di apertura 19,5 mm  
 Larghezza dell'apertura 18 mm

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Condizioni di impiego**

Tensione di isolamento nominale Ui 3000 V

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -40 - 65 °C  
 Temperatura di magazzino/trasporto -40 - 65 °C

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Corrente**

Corrente massima primario 250 A  
 Intensità massima del secondario 5 A

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Guida DIN  
 Piastra di montaggio

**Sostenibilità**

Senza alogeni Si  
 Conformità REACH - SVHC free Si  
 Conformità ROHS Si