



SRR02505A

**Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 250/5A 0,6 VA klasse 1**

**Technische eigenschappen**

**Functies**

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

**Vermogen**

Vermogen	0,6 VA
----------	--------

**Afmetingen**

Doorsnede van de opening	18 mm
Hoogte	72,8 mm
Breedte	44,4 mm
Diepte	59,6 mm
Hoogte van de opening	19,5 mm
Breedte van opening	18 mm

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Draadaansluiting
---------------	------------------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Spanning**

Nom. houdspanning netfrequentie (r.m.s)	3000 V
Maximale werkspanning	720 V

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-40 - 65 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 65 °C

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Isolatieklasse	H

**Stroom / temperatuur**

Nominale primaire stroom (I <sub>pr</sub> )	250 A
Nominale secundaire stroom (I <sub>s</sub> )	5 A

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	DIN-rail Montageplaat
---------------	--------------------------

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	250 A
Thermische nominaal stroom	1,2*I <sub>pr</sub>
Nominale kortstondige thermische stroom (I <sub>th</sub> /1s)	60*I <sub>pr</sub>
Nominale dynamische stroom	2,5*I <sub>th</sub>
Overstroombegegningsfactor	FS 10

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja