



WH37687200D

FLF Gr.2 complet: 2x T23/L3 + boîte Technofil (câble plat) Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc
---------	-------

Code RAL	9010
----------	------

Dimensions

Hauteur	75 mm
---------	-------

Largeur	62.5 mm
---------	---------

Profondeur	43 mm
------------	-------

Câble

Longueur de câble	0.45 m
-------------------	--------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	36.7 mm
--------------------------------------	---------

Profondeur de montage	6.3 mm
-----------------------	--------

Equipement

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

Convient pour

FLF encastré / FLF monté en saillie	
-------------------------------------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----