



WH25916200C

kallysto.line ENC Gr.2x1 complet: Prise T23 / Prise T23 avec bornes à vis/ Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Ultra blanc
Code RAL 9016

Dimensions

Hauteur 152 mm
Largeur 92 mm
Nombre d'unités 2

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 23

Installation, montage

Montage Encastré
Position de montage/connexion Vertical

Connectivité

Type de connection / prise Raccordement borne à vis

Équipement

Insert central rotatif Non
Avec couvercle à charnière Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non
Résistance aux chocs IK IK02

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non
Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Type Appareil gr. II

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Sans halogène Oui
Conforme à la directive RoHS Oui