



WH27915300C

kallysto.pro ENC Gr.2x1 compl.: Poussoir / Poussoir Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

Matière

Couleur	Ultra blanc
---------	-------------

Dimensions

Hauteur	154 mm
---------	--------

Largeur	94 mm
---------	-------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

Textes

Éclairage	Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
-----------	--

Convient pour

kallysto encastré	
-------------------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----