



WH37687405D

**FLF Gr.2 complet: 3x T23/L2 + boîte Technofil (câble plat) Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Noir
---------	------

Code RAL	9005
----------	------

**Dimensions**

Hauteur	62.50 mm
---------	----------

Largeur	75 mm
---------	-------

Profondeur	43.3 mm
------------	---------

**Câble**

Longueur de câble	0.45 m
-------------------	--------

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement	37 mm
--------------------------------------	-------

Profondeur de montage	6.3 mm
-----------------------	--------

**Equipement**

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules	3
-------------------	---

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

**Convient pour**

FLF encastré / FLF monté en saillie	
-------------------------------------	--

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----