



WH36912303Q

robusto moullé AP Gr.2x1 complet: Prise type 13 / Prise type 13 IP55 Gris

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Gris

Code RAL 7035

Matière Thermoplastique

Dimensions

Hauteur 186 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 70 mm

Nombre d'unités 2

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 13

Installation, montage

Montage En saillie

Position de montage/connexion Vertical

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect
Raccordement à fiche
Raccordement à ressort de traction

Type de montage Fixation par vis

Equipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Cache, porte

Type de couvercle Couvercle rabattable à fermeture automatique

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP55

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Type Appareil gr. II

Convient pour

robusto montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui