



WH25915707C

**kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Steckdose Typ 15 / Steckdose Typ 15 Beige**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
-----------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Beige
RAL Nummer	1015

**Abmessungen**

Höhe	152 mm
Breite	92 mm
Anzahl Einheiten	2

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 15
-----------------------	-----------------------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Vertikal

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	Steckanschluss
Anschluss-/Steckertyp USB	quickconnect

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 15
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	2
---------------	---

**Sicherheit**

Stossfestigkeit IK	IK02
--------------------	------

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

**Geeignet für**

kallysto Unterputz	
--------------------	--

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----