



WH27915303C

**kallysto.pro UP Gr.2x1 komplett: Taster / Taster mit Steckklemmen/ Lichtgrau**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Taste

**Werkstoff**

Farbe Lichtgrau

Glanzgrad Matt

Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 154 mm

Breite 94 mm

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp quickconnect

Mit Krallenbefestigung Nein

**Anschluss**

Lampenfassung Typ Stecksocket

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

**Texte**

Aufdruck Ohne Aufdruck

Beleuchtung Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone

**Geeignet für**

kallysto Unterputz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja