




WH227312TG

kallysto Kanal-EB: 3x T13/23-L2 + POWER (Flachkabel) 3x2.5mm/ mit G3-Einbaudose

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	230 V
Nennspannung	230 - 230 V

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Abmessungen

Höhe	77 mm
Breite	96 mm
Tiefe	54 mm

Ausstattung

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

Geeignet für

kallysto Unterputz	
--------------------	--

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----