



WH227312TG

**kallysto m. en canaux: 3x T13/23-L2 Ecoline +POWER (câble plat) 3x2.5mm + G3**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 230 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Dimensions**

Hauteur 77 mm

Largeur 96 mm

Profondeur 54 mm

**Câble**

Longueur de câble 0.45 m

**Dimensions**

Nombre d'unités 3

**Raccordement**

Type de connexion / prise Norme suisse type 13/23

**Installation, montage**

Position de montage/connexion Horizontal

**Connectivité**

Type de connexion / prise Raccordement borne à vis

**Équipement**

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Cache, porte**

Type de couvercle Aucun couvercle

**Capacité**

Nombre de modules 3

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

**Identification**

Avec inscription Oui

**Textes**

Type Appareil gr. I

**Convient pour**

kallysto encastré

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui