



WH27915304C

kallysto.pro UP Gr.2x1 komplett: Taster / Taster mit Steckklemmen/ Anthrazit

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Taste

Werkstoff

Farbe Anthrazit

Glanzgrad Matt

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 154 mm

Breite 94 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect

Mit Krallenbefestigung Nein

Anschluss

Lampenfassung Typ Stecksocket

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Beleuchtung Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja