



WH27915304C

**kallysto.pro ENC Gr.2x1 compl.: Poussoir / Poussoir Anthr.**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation	10 A
Courant de commutation	10 A

**Tension**

Tension nominale	230 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche
Nombre de pôles	1

**Matière**

Couleur	Anthracite
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	20 %
Finition fond profilé (installation)	Mat

**Dimensions**

Hauteur	154 mm
Largeur	94 mm
Profondeur	43.0 mm
Profondeur de montage	12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	31.0 mm

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Commandes et indicateurs**

Témoin lumineux	Sans
Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Bouton -poussoir simple
Contact d'acquiescement	Non

**Connectivité**

Type de connexion / prise	QuickConnect
Avec fixation à griffes	Non

**Raccordement**

Type de douille de lampe	Culot
Type de connexion / prise	Borne de connexion

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25-+40 °C
------------------------	------------

**Textes**

Plaques centrales	La plaque centrale utilisé détermine la fonction interrupteur ou poussoir
-------------------	---

---

**Textes**

Inscription	Sans inscription
Mode de montage	Uniquement utilisable comme appareil individuel
Éclairage	Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
Joint d'étanchéité	Sans joint d'étanchéité
Type de commutation	Contact inverseur à bouton-poussoir lumineux
Type de raccordement	Avec raccord à ressort

---

**Convient pour**

kallysto encastré

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----