



WH227301TG

kallysto montage en canaux: 3x T13/L1 + boîte Technofil (câble plat) + G3

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Dimensions

Hauteur 77 mm

Largeur 96 mm

Profondeur 54 mm

Câble

Longueur de câble 0,45 m

Dimensions

Nombre d'unités 3

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 13

Installation, montage

Position de montage/connexion Horizontal
Vertical

Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

Avec fixation à griffes Non

Type de montage Intégré dans la goulotte

Type de connecteur/prise USB Norme suisse type 13

Équipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

Capacité

Nombre de modules 3

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Type	Appareil gr. I
------	----------------

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----
