



WH27915305C

**kallysto.pro UP Gr.2x1 komplett: Taster / Taster mit Steckklemmen/ Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	10 A
Taststrom	10 A

**Spannung**

Nennspannung	230 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Taste
Polanzahl	1

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	20 %
Rückwand Innenseite	Matt

**Abmessungen**

Höhe	154 mm
Breite	94 mm
Tiefe	43.0 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	31.0 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Kontrollleuchte	Ohne
Anzahl der Tasten	2
Ausführung Taster	Einzelstaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
Mit Krallenbefestigung	Nein

**Anschluss**

Lampenfassung Typ	Stecksocket
Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25-+40 °C
--------------------	------------

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Texte**

Zentralstücke	Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster
---------------	--

---

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Beleuchtung	Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone
Dichtung	Ohne Dichtung
Schaltart/Variante	Taster Wechsler
Anschlussart	Mit Federzuganschluss

---

**Geeignet für**

kallysto Unterputz

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja