



WH25916309C

kallysto.line UP Gr.1x2 komplett: Typ 23 / Typ 23 mit Steckklemmen/ Braun

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Braun
-------	-------

RAL Nummer	8014
------------	------

Abmessungen

Höhe	92 mm
------	-------

Breite	152 mm
--------	--------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Einbau-/Anschlussort	Horizontal
----------------------	------------

Ausstattung

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Sicherheit

Stossfestigkeit IK	IK02
--------------------	------

Geeignet für

kallysto Unterputz	
--------------------	--

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----