



SRR00805A

Transformateur de Courant Ouvrant SC1 18mm 080/5A 0.6VA Classe 3

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision

3

Puissance

Puissance

0,6 VA

Dimensions

Diamètre de l'ouverture

18 mm

Hauteur

72,8 mm

Largeur

44,4 mm

Profondeur

59,6 mm

Hauteur de l'ouverture

19,5 mm

Largeur de l'ouverture

18 mm

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement

3000 V

Conditions d'utilisation

Température de service

-40 - 65 °C

Température de stockage/transport

-40 - 65 °C

Sécurité

Classe de protection (IP)

IP20

Courant électrique

Courant max au primaire

80 A

Courant Max au secondaire

5 A

Installation, montage

Montage sur

Rail DIN
Platine de fixation

Durabilité

Sans halogène

Oui

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui