



SRR00805A

Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 80/5A 0,6 VA klasse 3

Technische karakteristieken

Functies

Nauwkeurigheidsklasse	3
-----------------------	---

Vermogen

Vermogen	0,6 VA
----------	--------

Afmetingen

Doorsnede van de opening	18 mm
Hoogte	72,8 mm
Breedte	44,4 mm
Diepte	59,6 mm
Hoogte van de opening	19,5 mm
Breedte van opening	18 mm

Connectiviteit

Type connector/stekker	Draadaansluiting
------------------------	------------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nom. houdspanning netfrequentie (r.m.s)	3000 V
Maximale werkspanning	720 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 65 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 65 °C

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Isolatieklasse	H

Elektrische Stroom

Primaire meetstroomsterkte In	80 A
Maximale secundaire stroomintensiteit	5 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail Montageplaat
---------------	--------------------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	80 A
Thermische nominaal stroom	1,2*Ipr
Nominale kortstondige thermische stroom (Ith/1s)	60*Ipr
Nominale dynamische stroom	2,5*Ith
Overspanningsbegrenzende factor	FS 5

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja