



SRR00805A

Strömtransformator delbar SC1 18mm 80/5A 0.6VA Klass 3

Tekniska egenskaper

Funktioner

Noggrannhetsklass	3
-------------------	---

Ström

Ström	0,6 VA
-------	--------

Dimensioner

Diameter på öppningen	18 mm
Höjd	72,8 mm
Bredd	44,4 mm
Djup	59,6 mm
Höjd på öppning	19,5 mm
Bredd på öppning	18 mm

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	3000 V
--------------------------------	--------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 65 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 65 °C

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Elektrisk ström

Primärström	80 A
Max. intensitet för sekundär	5 A

Installation, montering

Montering	DIN-skena Monteringsplatta
-----------	-------------------------------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja