



WH25915700C

**kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Steckdose Typ 15 / Steckdose Typ 15 Ultraweiss**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Werkstoff**

Farbe Ultraweiss

RAL Nummer 9016

**Abmessungen**

Höhe 152 mm

Breite 92 mm

Anzahl Einheiten 2

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 15

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

Einbau-/Anschlussort Vertikal

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp quickconnect  
Steckanschluss  
Federzug-Anschluss

Anschluss-/Steckertyp USB quickconnect

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 15

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Ohne Deckel

**Kapazität**

Anzahl Module 2

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK02

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck Nein

**Texte**

Typ Apparat Gr. II

**Geeignet für**

kallysto Unterputz

---

**Nachhaltigkeit**

---

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

---